

> NIM20B • NIM40B

EIGENSCHAPPEN

- NIM kan worden gebruikt als een verpleegsteroproepsysteem voor oproepen van patiëntenkamers en badkamers naar de verpleegsters. Verschillende systeemconfiguraties zorgen voor toepassingsflexibiliteit. De PC-aansluiting maakt het mogelijk om de oproepgeschiedenis te controleren
- Het NIM-systeem kan worden gebruikt voor betrouwbare communicatie in moeilijke omstandigheden en lawaaiige

omgevingen. Deuren kunnen worden geopend in diverse toepassingen voor commerciële gebouwen

- Algemene oproep en groepsoproep
- Krachtig geluid
- Ruime keuze aan bijposten
- Oproeplogboek
- Capaciteit van 20 of 40 oproepen



NIM20B

Hoofdpost, 20 oproepen



NIM40B

Hoofdpost, 40 oproepen



NISOFT

Software voor oproeplogboek
Accessoire: RS-232-kabel



ISPUS

Voeding



NIBA

Bijpost, opbouw



NIJA

Bijpost, inbouw



NILB


Plafondluidspreker




NISB

Plafondmicrofoon

AFMETINGEN (mm)



BEKABELING



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	48 VDC (afkomstig van de voeding)
Communicatie	Hoorn: spraakgestuurde communicatie Semi-handenvrij: Push-to-talk (PTT) - drukken om te spreken

voor pc voor NI-SOFT

OS	Windows 7 Service Pack 1 / Home Premium / Professional / Ultimate (32/64-bit), Windows 8.1 / Pro (32/64-bit)
Besturingssysteem	Windows 7 Service Pack 1 / Home Premium / Professional / Ultimate (32/64-bit), Windows 8.1 / Pro (32/64-bit)
Processor	3 GHz of hoger
Systeemgeheugen (RAM)	2 GB RAM of hoger
Harde schijf	100 MB of meer (extra ruimte is nodig tijdens de installatie)
Vereisten	• RS232C-poort geïnstalleerd op de pc, of een uitbreidingskaart • CD-R leesbaar station • Bedienbaar op pc gedurende 24 uur per dag • Display: 1.024 (W) x 768 (H) of hoger, 16-bit-pixel of hoger • Lettertype: Arial • Runtime-omgeving: Microsoft.NET Framework 4.5



NIR8
Handoproepknop



NIR1
Wandaansluiting
voor NIR-8



NIRMB
Wandaansluiting met
microfoon voor NIR-8



NIR7BS
Vergrendelende
oproepwandaansluiting
voor NIR-8



NIR6
Oproepknop



NIRC
Draagbare
bijpost
naast bed



NIRHP
Wandaansluiting
voor NI-RC



NIRHPF
Wandaansluiting
met hanger
voor NI-RC



NIR7W
Oproepknop
in badkamer



NIR7HW
Oproepknop
in badkamer
met trekkoord



NIR4
Ganglamp, enkel bed
NIR4S
Ganglamp, meerdere bedden



NIR2
Annuleringsknop



NIR4BZ
Ganglamp
met zoemer



NIR42
Ganglamp met
annuleringsknop



NIR31
Ganglamp met
naamplaatje, 1 naam





NIR32
Ganglamp met
naamplaatje, 2 namen



NIR34
Ganglamp met
naamplaatje, 4 namen

AFMETINGEN (mm)



> TC10M • TC20M

EIGENSCHAPPEN

- Hoge-capaciteitsintercom met hoorn
- Bijposten met hoorn roepen hoofdpост automatisch op wanneer de hoorn wordt opgenomen
- Mogelijkheid om tweede hoofdpост aan te sluiten
- Oproep doorschakelen van één bijpost naar de andere via de hoofdpост



TC10M
Hoofdpост met 10 kanalen



TC20G
Uitbreiding keuze-paneel met 20 kanalen



TBSE
Bijpost



TC20M
Hoofdpост met 20 kanalen




TC40G
Uitbreiding keuze-paneel met 40 kanalen




PS1820DM
Voeding



BEKABELING (mm)



PS1820DM



AFMETINGEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeing	18 V DC, 350 mA.
	15 - 16 V AC, 50/60 Hz. 750 mA.
Verbruik	6 W. 3 W stand-by.
Voedingsbron	PS1820DM, meegeleverd met hoofdpост
Communicatie	Master wordt opgeroepen door TBSE te beantwoorden. Bijpostoproepen met beltoon en LED. De oproep blijft actief zolang de hoorn niet wordt opgehangen. Kies een kanaalnummer op TCM en neem de hoorn op om te antwoorden.
Bekabeling	2 parallelle, niet-gepolariseerde draden per TBSE
Afstand	0,6 mm ² 0,8 mm ²
Tussen TCM	200 m 480 m
TCM naar TBSE	400 m 900 m

- Gebruik 2 parallelle draden per TBSE. Gebruik een willekeurige E-aansluiting voor max. drie TBSE's.
- Sluit geen TBSE-bijpostdraden in parallel aan op parlofoondraden (in configuratie met 2 hoofdpост)

> TBAD1 • TBAD10

EIGENSCHAPPEN

- Hoge-capaciteitsintercom met hoorn
- Mogelijkheid om maximaal 40 audiodeurposten aan te sluiten



TC10M + TBAD10
Hoofdpost met 10 kanalen
+ adapter voor 10 parlofoons*

★ Geen
deurontgrendeling



IFDA
ABS-audiodeurpost
voor opbouwmontage



IEJA
Ingebouwde deurpost
uit aluminium




CISSS2G
Roestvrijstalen
opbouwdoos voor IEJA




TBSE
Bijpost

AFMETINGEN



BEKABELING (mm)



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	TBAD10: 12 V DC, geleverd door TCM	
Systeemcapaciteit	1 TBAD10 2 & 3 TBAD10 (voorzie 1 PS1225DM) 4 TBAD10 (voorzie 2 PS1225DM)	
Communicatie	Deuroproepen met beltoon & LED 40 sec. Antwoord en druk de verlichte keuzeknop in. Belsignaal aan deurpost of gedempt.	
Bekabeling	Post naar adapter: 2 draden (per deurpost) (Geen deurontgrendeling) Hoofdpost naar adapter: 4 draden + 1 per deurpost	
Afstand	0,6 mm ²	0,8 mm ²
TCM naar TBAD10	65 m	150 m
TBAD10 naar IFDA	150 m	360 m